



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	141055 4X0,5
GTIN	4062406189518
Klasa artykułu	11K

## Opis techniczny

wysokość	5 mm
skok	0,5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	20 mm
wielkość gwintu	4×0,5
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe