

**Tulejki redukcyjne z rowkiem, Ø chwytu d1 / Ø mocowania d2: 25/14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319428 25/14
GTIN	4045197781918
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

Pasuje do opravek VDI o kształcie E2 (nr 319275–319405).

Wykonanie z rowkiem - możliwość wyrównania narzędzia za pomocą śruby mocującej, zaciśnięcie za pomocą uchwyty wytaczaka.

Zastosowanie:

Do redukcji Ø do z trzpieniem walcowatym.

Opis techniczny

Ø d ₄	30 mm
Ø mocowania d ₂	14 mm
l ₂	10 mm
Ø chwytu dD ₁	25 mm
l ₁	60 mm
Rodzaj produktu	Tulejki redukcyjne