


**HOLEX®****Minitaśmy ścierny Ø 90×100 mm, porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568563 180
GTIN	4045197782212
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

Minitaśmy Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Minitaśmy włókninowe do obróbki wykańczającej i satynowania.

z podłożem ułatwiającym osadzenie na wszystkich wałkach.

**Zastosowanie:**

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 / 568575 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min<sup>-1</sup>.

wersja: A medium

kolor: czerwone

**Opis techniczny**

kolor	czerwone
Ø rolki taśmy ścierniej	90 mm
wersja	A medium
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
porównanie ziarnistości	180

---

**Aksesoria**

Wałki mocujące Ø 90×100 Typ SOFT	568580 SOFT
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ HARD	568580 HARD
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568580 AIR