



## Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych z ogranicznikiem, typ: A11



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	719892 A11
GTIN	4003773079606
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.  
z regulowanym ogranicznikiem.

Szczypce poszarpane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą**.

#### Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

#### Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

długość całkowita: 130 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 10 - 25 mm

$\varnothing$  końcówek: 1,3 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	130 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o $\varnothing$	10 - 25 mm

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°
norma	DIN 5254 B
Kształt	B
Ø końcówek	1,3 mm
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Ostrza ze stali specjalnej, część uchwytów i przegubu kuta
powierzchnia	czernione na szaro
z ogranicznikiem	tak
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie