

Garant**Mimośrodowa klamra zaciskowa, gwint M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370001 M10
GTIN	4045197782373
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- 6-kątna tarcza stalowa z mimośrodową śrubą stalową
- mocowanie wybranych uformowanych detali
- 6 różnych geometrii na powierzchni mocowania: 1. pryzma z kątem otwarcia 150°, 2. rowki wzdłużne, 3. gładki krok, 4. rowki, 5. gładki, 6. powleczony gładki
- mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń, stąd mniejszy obrys.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- Mocowanie dowolnie ukształtowanych elementów obrabianych.
- 6 różnych geometrii na powierzchniach mocowania.

Zastosowanie:

Nadaje się do mocowania surowych detali.

wskazówka:

Niezbędne klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne o wielk. 7!

Opis techniczny

gwint M	M10
SW ₁ podkładki z sześciokątem wewnętrznym	7 mm

wysokość tarczy H	10 mm
długość gwintu L	9 mm
wielkość mimośrodów S_1	1,6 mm
wymiar A	12,7 mm
SW podkładki sześciokątnej	25 mm
siła mocowania	9 kN
maks. moment dokręcania	28 Nm
Rodzaj produktu	Mimośrodowe klamry zaciskowe