

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ C, Ø 50 mm Ø chwytu 6 mm, BB-ZS, ziarnistość: 220****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573547 220
GTIN	54046719316347
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o **bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.**

**Promieniowa** szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm). Trzpień mocujący (**Ø chwytu 6 mm**) z zalanymi segmentami. z wygiętą szczecinią (typ C) do **obróbki powierzchni profilowanych.**

**Zastosowanie:**

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.

Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia.

**Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy.**

Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów.

Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

Ø szczotki D<sub>1</sub>: 50 mm

szerokość szczotki: 10 mm

kolor: czerwony

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	220
szerokość szczotki	10 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	50 mm
kolor	czerwony
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
oznaczenie ziarnistości	ceramika
Atrybut nazwy produktu	BB-ZS
oznaczenie producenta	BB-ZS
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa