

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tarczowa szczotka druciana drut stalowy, 0,20 mm, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 178X32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570150 178X32
GTIN	4017359004968
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy).

**Zastosowanie:**

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

szerokość szczotki: 29 mm

Ø otworu d<sub>1</sub>: 50 mm

Ø pierścienia redukcyjnego: 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 37 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
------------------------------	------------------------

wysokość drutu H <sub>1</sub>	37 mm
Ø pierścienia redukcyjnego	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	178 mm
szerokość szczotki	29 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	50 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa