

Garant**Latarki kieszonkowe diodowe (LED) z bateriami, Typ: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081505 125
GTIN	4062406192662
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Trwała i niezwykle mocna latarka kieszonkowa, diodowe (LED) z aluminium eloksalowanego.

Technologia LED odznaczająca się **wyśmienitą wydajnością oświetlenia**.

- **Stożek świetlny o niewielkich stratach światła rozproszonego.**
- **Wysoka wydajność energetyczna zapewnia długi czas świecenia.**
- **Podświetlane kółko umożliwia łatwe odnalezienie w ciemności.**
- **Zabezpieczenie przed bryzgami wody, stopień ochrony IP54.**

Jednorodne oświetlenie za pomocą soczewki rozpraszającej, z przodu przycisk obsługiwany jedną ręką.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

wskazówka:

Pasujące baterie, patrz nr 081551 i następane.

Opis techniczny

typ baterii	Micro, AAA
czas świecenia	4 - 10 h
Liczba dołączonych baterii	3
Źródło światła	Moduł LED
stopień ochrony IP	IP 54
Ø główki	29 mm

strefa wg ATEX	brak
długość całkowita	125 mm
Strumień światła	100 - 250 lm
masa	119 g
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081552 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081553 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081551 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081554 LR3
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR3	081559 LR3