

**Oprawki do wytaczaka, kształt E2, VDI 30, otwór d<sub>2</sub> (H7): 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319275 10
GTIN	4045197782380
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- **pogłębienie wytaczaka umożliwiające tłumienie drgań i uniknięcie wibracji.**
- **możliwe chłodzenia wewnętrzne i zewnętrzne.**

Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 10 i 12.

**wskazówka:**

Części zamienne 319287 - 9288 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 30

d<sub>8</sub>: 45 mm

l<sub>6</sub>: 90 mm

l<sub>7</sub>: 90 mm

l<sub>8</sub>: 50 mm

gwint M: M14×1,5

**Opis techniczny**

l <sub>6</sub>	90 mm
otwór d <sub>2</sub> (H7)	10 mm
d <sub>8</sub>	45 mm

$l_7$	90 mm
gwint M	M14×1,5
$l_8$	50 mm
Wielkość VDI	VDI 30
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30