

**Oprawki do wytaczaka, kształt E2, VDI 40, otwór d2 (H7): 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319276 12
GTIN	4045197782458
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- **Pogłębienie wytaczaka umożliwiające tłumienie drgań i uniknięcie wibracji.**
- **Możliwe chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne**

Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 10 – 20.

wskazówka:

Części zamienne 319287 - 9288 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 40

d_8 : 45 mm

l_6 : 90 mm

l_7 : 95 mm

l_8 : 50 mm

gwint M: M22×1,5

Opis techniczny

l_7	95 mm
l_6	90 mm
d_8	45 mm

otwór d ₂ (H7)	12 mm
gwint M	M22×1,5
l ₈	50 mm
Wielkość VDI	VDI 40
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40