

Garant**Oprawki do wytaczaka, kształt E2, VDI 40, otwór d2 (H7): 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319276 20
GTIN	4045197782472
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- **Pogłębianie wytaczaka umożliwiające tłumienie drgań i uniknięcie wibracji.**
- **Możliwe chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne**

Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 10 – 20.

wskazówka:

Części zamienne 319287 - 319288 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Opis techniczny

otwór d ₂ (H7)	20 mm
l ₇	100 mm
l ₆	108 mm
d ₈	55 mm
gwint M	M22×1,5
l ₈	63 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 40
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40

Karta danych

Rodzaj produktu

Uchwyty wytaczaków VDI