

**Para rękawic, rozmiar rękawic: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094325 6
GTIN	4062406190552
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie elementy, zarówno materiał wspornika, jak i powłoka, **nie zawierają silikonu** (sprawdzone przez Instytut Fraunhofera). Dlatego nadają się najlepiej do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym lub lakiernictwie.

Bezsilikonowe rękawice uniwersalne do lekkich zastosowań przemysłowych o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i jednocześnie niezwykle wysokim komforcie użytkowania. Nylonowy nośnik ze spandexem w technologii dziania 15 Gauge i odporną powłoką poliuretanową.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

kolor: niebieski / pomarańczowy

Opis techniczny

rozmiar rękawic	6
-----------------	---

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	3121A
materiał podłoża	nylon / spandex
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	niebieski / pomarańczowy
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne