

WELDAS®

**Para rękawic spawalniczych 10-2750, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094126 11
GTIN	8718564520965
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

**10-2750.** Wygodne, **odporne na oleje i wodę** rękawice spawacza z **dwoiny lub skóry licowej bydlęcej z technologią COMFOflex®** i szwem KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Z prostym kciukiem. **Wytrzymałe na temperaturę do 250 °C w kontakcie.** Mankiet z wyściółką bawełnianą.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

długość: 360 mm

materiał: Dwoina / skóra licowa bydlęca

EN 388:2003: 4143

EN 407: 423X4X

EN 12477: typ A/B

**Opis techniczny**

Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
wielkość opakowania	5

długość	360 mm
materiał	Dwoina / skóra licowa bydłęca
EN 388:2003	4143
EN 407	423X4X
EN 12477	typ A/B
Spawanie	MIG/MAG