

WELDAS®

**Para rękawic spawalniczych 10-1005, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094118 11
GTIN	8718564520095
Klasa artykułu	06E

**Opis****Wykonanie:**

**10-1005.** Wygodne rękawice spawacza SOFTouch™ z **licowej skóry cielęcej** ze wzmocnionymi kciukami.

Z bezszwowym palcem wskazującym do lepszego prowadzenia prętów WIG i szwami KEVLAR® 3 ply.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	11
Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
Właściwości rękawic	Odporność ogniowa stopień 4
zastosowanie	wielorazowe
długość	350 mm

materiał podłoża	licowa skóra cielęca
materiał	Skóra licowa cielęca
EN 388:2003	2122
EN 388:2016	2122
EN 407	412X4X
EN 12477	typ A/B
Spawanie	WIG
kolor	szare
Rodzaj produktu	Rękawice spawalnicze

---

## Akcesoria

Oslona na rękawice spawalnicze 44-3008LB	094135
--	--------