

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/09mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250021 25/09 |
| GTIN | 4045197781864 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 25 mm |
| wielk. płytki | 9 mm |
| śrubado dźwigni | 259018 6 |
| długość główki L ₁ | 21 mm |
| płytko podporowa | 259031 27 |
| długość całkowita L | 150 mm |
| kod ISO uchwytu | PCBNR/L 2525M09 |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | CN.. 09T3.. |
| zestaw kołków sprężystych | 259047 3 |
| zestawy tulejek sprężystych, | 259044 5 |
| Wielkość chwytu | 25 mm |
| Dźwigienka | 259015 9 |
| norma | Norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 75 stopni |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| płytki podporowa Typ 27 | 259031 27 |
| zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5 | 259044 5 |
| śrubado dźwigni Typ 6 | 259018 6 |
| Dźwigienka Typ 9 | 259015 9 |
| zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3 | 259047 3 |