

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śrubado dźwigni	259018 6
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 2525M09
zestaw kołków sprężystych	259047 3
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
Wielkość chwytu	25 mm
płytki podporowa	259031 27
długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
Dźwigienka	259015 9
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Aksesoria

płytki podporowa Typ 27	259031 27
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3