

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 9
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 2525M09
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
wielk. płytki	9 mm
Wielkość chwytu	25 mm
śrubado dźwigni	259018 6
długość całkowita L	150 mm
płytką podporowa	259031 27
długość główki L ₁	25 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 09T3..
zestaw kołków sprężystych	259047 3
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
płytki podporowa Typ 27	259031 27
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3