

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 4
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606..
Wielkość chwytu	25 mm
śrubado dźwigni	259018 11
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 2525M16
płytki podporowa	259031 35
długość główki L ₁	30 mm
długość całkowita L	150 mm
Dźwigienka	259015 12
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 35	259031 35
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
Dźwigienka Typ 12	259015 12