

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1906..
długość całkowita L	170 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
płytki podporowa	259031 36
Dźwigienka	259015 13
śrubado dźwigni	259018 13
zestaw kołków sprężystych	259047 5
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 3232P19
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
długość główki L ₁	40 mm
wielk. płytki	19 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 13	259015 13
płytki podporowa Typ 36	259031 36
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7