


**Minitaśmy ścierne Ø 90×100 mm, KK770J, ziarnistość: 120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568556 120
GTIN	4018875293423
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Minitaśmy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Ziarno kompaktowe jest utworzone z wielu pojedynczych ziaren korundu. Dzięki ciągłemu odsłanianiu nowych ziaren ścierniwa uzyskuje się **stałą wydajność szlifowania** i długą trwałość. Do **szlifowania wykańczającego stali wysokostopowych, chromowo - niklowych, stopów tytanu itp.**

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 / 568575 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

Otwarte rozmieszczenie ziarna wymaga mniejszego nacisku i powoduje równomierne zużycie. oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

ziarnistość	120
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
Ø rolki taśmy ścierniej	90 mm
Materiały ścierne	korund

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	KK770J
Maszyna napędowa	Urządzenia do satynowania
maksymalna prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹

Akcesoria

Wałki mocujące Ø 90×100 Typ HARD	568580 HARD
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ SOFT	568580 SOFT
Wałki mocujące Ø 90×100 Typ AIR	568580 AIR