


**Minitaśmy ścierne Ø 90×100 mm, KK770J, ziarnistość: 320****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568556 320
GTIN	4018875275580
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Minitaśmy ścierne Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Ziarno kompaktowe jest utworzone z wielu pojedynczych ziaren korundu. Dzięki ciągłemu odsłanianiu nowych ziaren ścierniwa uzyskuje się **stałą wydajność szlifowania** i długą trwałość. Do **szlifowania wykańczającego stali wysokostopowych, chromowo - niklowych, stopów tytanu itp.**

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570 – 568577 (otwór Ø 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min⁻¹.

Otwarte rozmieszczenie ziarna wymaga mniejszego nacisku i powoduje równomierne zużycie.

Opis techniczny

ziarnistość	320
Ø rolki taśmy ścierniej	90 mm
szerokość taśmy ścierniej	100 mm
Materiały ścierne	korund
oznaczenie ziarnistości	A

Karta danych

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
oznaczenie producenta	KK770J
Maszyna napędowa	Urządzenia do satynowania
maksymalna prędkość obrotowa	5000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Taśmy ściernicze,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	po spełnieniu określonych warunków		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się		
CuZn	po spełnieniu określonych warunków		
lakiery	nadają się		
suchy	nadają się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/568556-320>