

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
płytki podporowa	259031 27
wielk. płytki	9 mm
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 1616H09
śrubado dźwigni	259018 6
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość całkowita L	100 mm
Dźwigienka	259015 9
długość główki L ₁	22 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9
płytką podporowa Typ 27	259031 27
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3