

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
śrubado dźwigni	259018 6
płytką podporową	259031 27
zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 1616H09
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość główki L ₁	22 mm
Dźwigienka	259015 9
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 27	259031 27
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 5	259044 5
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3
Dźwigienka Typ 9	259015 9
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6