

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 5
śrubado dźwigni	259018 6
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 2525M09
Wielkość chwytu	25 mm
wielk. płytki	9 mm
Dźwigienka	259015 9
długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 3
płytki podporowa	259031 27
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 09T3..
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Dźwigienka Typ 9	259015 9
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 5	259044 5
płytki podporowa Typ 27	259031 27