

**HOLEX®****Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania, ET 32, nomin. Ø mocowania d: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309448 12
GTIN	4045197783172
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane i szlifowane.

**Zalety:**

Dzięki kompensacji promieniowej można **kompensować niewielkie błędy w centrowaniu osi** (przy wymaganej współosiowości i jakości gwintu lub pasowania). Kompensacja osiowa 0,1 mm.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania lub rozwiercania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych.

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

**wskazówka:**

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

norma: normą zakładową,

Ø zewn. D: 33 mm

Długość całkowita L: 42,5 mm

Kompensacja w kierunku osiowym: 0,1 mm

kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów: 0,5 mm

kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu: 0,1 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	12 mm
uchwyt	ET 32
norma	normą zakładową,
Ø zewn. D	33 mm
Długość całkowita L	42,5 mm
Kompensacja w kierunku osiowym	0,1 mm
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów	0,5 mm
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu	0,1 mm