

HOLEX**Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania, ET 40, nomin. Ø mocowania d: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309449 11
GTIN	4045197783271
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Hartowane i szlifowane.

Zalety:

Dzięki kompensacji promieniowej można **kompensować niewielkie błędy w centrowaniu osi** (przy wymaganej współosiowości i jakości gwintu lub pasowania). Kompensacja osiowa 0,1 mm.

Zastosowanie:

Do gwintowania lub rozwiercania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych.

Pasuje do :

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

wskazówka:

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

norma: normą zakładową,

kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu: 0,1 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	11 mm
adapter	ET 40
norma	normą zakładową,

Ø zewn. D	41 mm
Długość całkowita L	49 mm
Kompensacja w kierunku osiowym	0,2 mm
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów	0,5 mm
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu	0,1 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe