

## HEDI

### Mobilny rozdzielacz zasilania z oświetleniem, Typ: 400



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081141 400
GTIN	
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Mobilny rozdzielacz z gniazdkami wtykowymi, z mocną obudową, wzmocnioną twardą gumą. Przewód przyłączeniowy o długości 2,5 m H07RN-F 3G2,5 z wtyczką z zestykiem ochronnym 250V. Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywkami samozamykającymi się. konfiguracja: **4x250 V / 16 A** gniazda wtykowe wyjściowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami. konfiguracja: **2x250 V / 16 A CEE** gniazda wtykowe wyjściowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami.

szerokość: 205 mm

głębokość: 205 mm

wysokość: 217 mm

Strumień światła: 2000 lm

liczba gniazd wtykowych 250 V: 4

liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A: 2

#### Opis techniczny

szerokość	205 mm
głębokość	205 mm
liczba gniazd wtykowych 250 V	4
wysokość	217 mm
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A	2

Strumień światła	2000 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	F
Rodzaj produktu	Rozdzielnica elektryczna