

Garant**Wysokowydajne frezy Hi5, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 2,2** z grotem nr**674252, wielk. 10IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	50 mm
śruby mocujące	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D_3	48,6 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø otworu uchwytu	27 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	POMX 0704..
Ø ostrzy D_c	63 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$.	1,4 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Hi5
Kąt ustawienia κ	90 stopni
wykonanie chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.	219884
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP