



Zestaw bitów BiTorsion 30-elementowy, z powłoką aluminiową



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675797
GTIN	4013288179814
Klasa artykułu	63H

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675510 2 szt. rozm. 1/25; 4 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675530 2 szt. rozm. 1/25; 4 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: podobne nr 675550 2 szt. rozm. TX10; 2 szt. rozm. TX15; 3 szt. rozm. TX20; 3 szt. rozm. TX25; 1 szt. rozm. TX30; 1 szt. TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

oznaczenie producenta	Bit-Check 30 Diamond 1
długość bitów	25 mm
liczba części	30
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675530 2/25
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675530 3/25
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675530 1/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675510 3/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675510 2/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3BiTorsion z powłoką diamentową wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675510 1/25