

Ansell**Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 58-435, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094757 11
GTIN	10076490470965
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Rękawice ochronne kategorii III.

AlphaTec® 58-435. Rękawice z materiału nitylowego z wyściółką z weluru bawełnianego. Duża elastyczność i ruchomość palców. Ciasne dopasowanie do dłoni. Wysokowydajna powłoka nitylowa przez długi okres chroni przed ranami szarpanymi, kłutymi i otarciami. Wywijana bariera na mankiecie zapobiega skapywaniu kropeł na przedramię, przedłużony mankiet przedłuża ochronę aż do przedramienia.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 374:2016: Typ A (AJKLOPT)

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Seria	AlphaTec®
Kategoria ochrony	Kategoria III

Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
zawartość	12
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	bez lateksu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
klasa ochrony	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (AJKLOPT)
Odporność na działanie środków chemicznych	AJKLOPT
EN 388:2016	4 001A
materiał	nitryl
materiał podłoża	Nitril
AQL	0,65
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	380 mm
Grubość	0,4 mm
kolor	czarne / zielone
zastosowanie	wielorazowe
masa	59 g
Stopień ochrony przed przecięciem	A
powłoka	Nitril
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi