



Para rękawic odpornych na przecięcie i wysoką temperaturę ActivArmr 70-765, rozmiar rękawic: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094622 11
GTIN	10076490485600
Klasa artykułu	04P

Opis

Wykonanie:

Vantage® 70-765. Rękawice odporne na przecięcie z włókien Kevlar®, z wysokogatunkową skórą na powierzchni wewnętrznej. Ze **wzmocnionymi kciukami** i szwami na stronie grzbietowej palca zapewniającymi większy stopień ochrony przez przecięciem. Do zdejmowania obrabianych elementów (np. blach) na stanowiskach roboczych spawania.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

kolor: zieleń / szary

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na wysoką temperaturę

Karta danych

Właściwości rękawic	Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
Właściwości rękawic	Odporność ogniowa stopień X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Ciepło kontaktowe do	200 °C
materiał podłoża	nylon, akryl, Kevlar®
wariant powłoki	Bez powłoki
kolor	zieleń / szary
zastosowanie	wielorazowe
długość	235 mm
zawartość	12
pranie	Pranie kolorowe w 40#
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Heavy Duty
Technologia tkania	10G
Stopień ochrony przed przecięciem	D
masa	88,7 g
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą