

**Garant****Miniaturowe piły ręczne Ergonomiczny chwyt****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	581195
GTIN	4045197786203
Klasa artykułu	58Z

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowa piła kabłąkowa z **ergonomicznym uchwytem** umożliwiającym **niemęczącą pracę** w trudno dostępnych miejscach. Dynamiczny kształt zapewnia **idealny przepływ siły** oraz większą kontrolę nad brzeszczotem. Bezstopniowe napinanie brzeszczotu za pomocą nakrętki radełkowej.

Długość brzeszczotu 150 mm.

Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

**w dostawie::**

W zestawie **uniwersalny brzeszczot** do metalu, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego.

**Opis techniczny**

długość całkowita	260 mm
długość listków	150 mm
położenie uchwytu przesuwne	nie
zamontowany brzeszczot	Brzeszczot uniwersalny
Przydatność brzeszczota do materiału	metal

Przydatność brzeszczota do materiału	tworzywo sztuczne
Przydatność brzeszczota do materiału	drewno
Przydatność brzeszczota do materiału	aluminium
Rodzaj produktu	Piła łukowa

## Akcesoria

Zestaw brzeszczotów 12-elem. „PUK” do drewna (313)14 zębów / cal	581260
Zestaw brzeszczotów 12-elem. „PUK”, uniwersalnych (310)25 zębów / cal	581270
Zestaw brzeszczotów 12-elem. do piły do metalu „PUK” (312)32 zębów / cal	581250