

Weidmüller 

**Nożyce do kabli, z uchwytem z 2 rodzajów materiału izolowane wg VDE,  
długość całkowita: 225mm**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 730250 225    |
| GTIN             | 4008190181970 |
| Klasa artykułu   | 73H           |

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty z **izolacją do 1000 Volt wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.

#### Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

#### Materiał:

**Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.**

### Opis techniczny

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| wydajność skrawania   | 70 mm <sup>2</sup>                            |
| możliwość cięcia do Ø | 12 mm                                         |
| długość całkowita     | 225 mm                                        |
| oznaczenie producenta | KT12                                          |
| Norma                 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201               |
| Uchwyt                | nasadki z tworzywa                            |
| obsługa               | mechaniczne, jednoręczne                      |
| materiał              | specjalna stal narzędziowa,<br>kuta matrycowo |
| powierzchnia          | gładka                                        |

## Karta danych

ze sprężyną rozwierającą

nie

Rodzaj produktu

Nożyce