



Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho AERO, oznaczenie producenta: 21-01



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Klasa artykułu	07C

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, **do pracy na sucho i na mokro**, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzątania. **Stopień filtracji > 99,9%**. Kompaktowy odkurzacz uniwersalny z **systemem oczyszczania filtra Push & Clean**.

Norma:

Solidny **odkurzacz do pracy na mokro i na sucho**, o dużej mocy, z elastycznymi węzami (MultiFit) do profesjonalnego czyszczenia. **Stopień odpylania > 99,9%**.

- z **gniazdem wtykowym i układem automatycznego włączania do podłączania urządzenia elektrycznego (maks. 2000 W)**
- **zbiornik ze stali stopowej z uchwytem do przenoszenia i uchwytem do węża.**

w dostawie::

W zestawie wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET).

wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).

pobór mocy: 1250 W

pojemność zbiornika: 20 l

długość: 375 mm

szerokość: 385 mm

wysokość: 505 mm
 długość węża ssącego: 2,5 m

Opis techniczny

funkcja wydmuchu	tak
masa	7,5 kg
wydajność objętościowa powietrza	60 l/s
pojemność zbiornika	20 l
szerokość	385 mm
długość węża ssącego	2,5 m
liczba turbin	1
wysokość	505 mm
pobór mocy	1250 W
długość	375 mm
Ø węża	32 mm
oznaczenie producenta	21-01
układ automatycznego włączania	tak
stopień oddzielania	99,9 %
podciśnienie	210 mbar
długość przewodu	5 m
poziom natężenia dźwięku przy pracy	64 dB(A)
Oczyszczanie filtra	System Push & Clean
System filtrów	Element filtra PET
cechy szczególne	zwarta konstrukcja

Akcesoria

Dysza do posadzek, szerokość 400 mm oznaczenie producenta 3666

078555 3666

078556 8074

Przedłużacz rurowy ze stali stopowej oznaczenie
producenta 8074
