

**HOLEX®****Drabiny wolnostojące, wejście z dwóch stron, liczba stopni: 2X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Klasa artykułu	92L

**Opis****Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice z aluminium z zamocowanym na stałe połączeniem stopni ze wzdłużnicami, gł. 80 mm, stopnie z rowkami. Wysoka stabilność dzięki zastosowaniu konstrukcji stożkowej. Antypoślizgowe stopy. Nachylenie stopni 20°. Odstęp stopni 235 mm.

**Norma:****Gemäß DIN EN 131-2.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg  
długość L: 0,69 m  
długość drabiny: 0,69 m  
wysokość robocza około: 2,25 m  
dolna szerokość zewnętrzna: 0,43 m  
masa: 5,4 kg

**Opis techniczny**

dolna szerokość zewnętrzna	0,43 m
masa	5,4 kg
wysokość robocza około	2,25 m

długość drabiny	0,69 m
długość L	0,69 m
Nośność drabin i stopni	150 kg