

HOLEX®**Drabiny wolnostojące, wejście z dwóch stron, liczba stopni: 2X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	966520 2X4
GTIN	4045197795939
Klasa artykułu	92L

Opis**Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice z aluminium z zamocowanym na stałe połączeniem stopni ze wzdłużnicami, gł. 80 mm, stopnie z rowkami. Wysoka stabilność dzięki zastosowaniu konstrukcji stożkowej. Antypoślizgowe stopy. Nachylenie stopni 20°. Odstęp stopni 235 mm.

Norma:**Gemäß DIN EN 131-2.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg
długość L: 0,93 m
długość drabiny: 0,93 m
wysokość robocza około: 2,5 m
dolna szerokość zewnętrzna: 0,46 m
masa: 7,1 kg

Opis techniczny

długość drabiny	0,93 m
masa	7,1 kg
wysokość robocza około	2,5 m

dolna szerokość zewnętrzna	0,46 m
długość L	0,93 m
Nośność drabin i stopni	150 kg