

HOLEX®**Drabiny wolnostojące, wejście z dwóch stron, liczba stopni: 2X5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	966520 2X5
GTIN	4045197795946
Klasa artykułu	92L

Opis**Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice z aluminium z zamocowanym na stałe połączeniem stopni ze wzdłużnicami, gł. 80 mm, stopnie z rowkami. Wysoka stabilność dzięki zastosowaniu konstrukcji stożkowej. Antypoślizgowe stopy. Nachylenie stopni 20°. Odstęp stopni 235 mm.

Norma:**Gemäß DIN EN 131-2.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg
długość L: 1,16 m
długość drabiny: 1,16 m
wysokość robocza około: 2,75 m
dolna szerokość zewnętrzna: 0,49 m
masa: 8,8 kg

Opis techniczny

długość drabiny	1,16 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,49 m
masa	8,8 kg

wysokość robocza około	2,75 m
długość L	1,16 m
Nośność drabin i stopni	150 kg