

## HEDI

**Bęben kablowy z tworzywa sztucz. z potrójną wtyczką dla państw F, B, PL i CZ,  
Typ: 40N**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081117 40N
GTIN	4003644000081
Klasa artykułu	08B

### Opis

#### Wykonanie:

Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami **państw F, B, PL i CZ.**

**Bęben kablowy z tworzywa sztucznego.** Na końcach kabla potrójne wtyczki odporne na pęknięcie, całkowicie uziemiony, zabezpieczenie przed bryzgami wody IP44. Potrójne gniazdo wtykowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami. Do **stałego** zastosowania na zewnątrz. Odpowiada wymaganiom **BGI 600** (przemysł). Zabezpieczone przed bryzgami wody IP 44. kabel neoprenowy

#### Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

### Opis techniczny

długość przewodu	40 m
materiał kabla	neopren
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W

stopień ochrony IP	IP 44
klasa przewodu	H07RN-F
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	kategoria 2 (K2) wg BGI
rodzaj przewodu	3G1,5
materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Bębny kablowe