

uvex**Para rękawic uvex phynomic C3, rozmiar rękawic: 7**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	094477 7
GTIN	4048612043486
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

phynomic C3. Z niezwilżalną wodą powłoką z pianki nitrylowej, o dużej oddychalności. Z certyfikatem do kontaktu ze środkami spożywczymi, odpowiednie dla alergików.

Seria uvex phynomic. Szczególnie lekkie, elastyczne rękawice odporne na przecięcie o dobrym dopasowaniu. Optymalnie nadają się do prac, podczas których wymagane jest dobre czucie. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu ze środkami spożywczymi

Właściwości rękawic: bez silikonu

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X43B

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy

powłoka: Pianka nitrylowa

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: turkusowy

Opis techniczny

Seria	uvex phynomic
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu ze środkami spożywczymi
Właściwości rękawic	bez silikonu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X43B
materiał podłoża	poliamid, polietylen wysokociśnieniowy
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	turkusowy
Stopień ochrony przed przecięciem	B