

uvex**Para rękawic uvex C300 wet plus, rozmiar rękawic: 10**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	094485 10
GTIN	4048612022092
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

Seria uvex 300. Lekkie, innowacyjne rękawice wykonane w technologii Bamboo TwinFlex®, zapewniają dobrą ochronę przed przecięciem, dużą odporność na ścieranie i komfort noszenia. Technologia uvex climazone zapewnia wysoką elastyczność i dobry mikroklimat w rękawicach, przy jednocześnie dobrym czuciu w palcach. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu. C300 wet plus. **Powłoka na powierzchni 3/4** z pianki nitylowej do prac przy średnim zagrożeniu zranieniem w środowisku olejnym, tłustym i suchym.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

kolor: czarny

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Seria	uvex C300

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4X42C
materiał podłoża	Poliamid, HPPE, szkło, wiskoza bambusowa
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Powłoka w 3/4
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny
masa	76 g
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe