

**uvex****Para rękawic uvex C500 XG, rozmiar rękawic: 11**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094555 11     |
| GTIN             | 4048612040096 |
| Klasa artykułu   | 04W           |

## Opis

### Wykonanie:

C500 XG. Pozbawione silikonu rękawice odporne na przecięcie nadają się dobrze, dzięki **pełnej powłoczce** elastomerów High-Performance do pracy w trudnych warunkach, w środowisku zaolejonym, zanieczyszczonym smarami i mokrym. **Wysoka przyczepność w kontakcie z olejem** jest zapewniona przez powłokę Xtra-Grip.

**Seria uvex 500.** Niezawodne rękawice odporne na przecięcie wykonanie w technologii Bamboo TwinFlex® z wiskozy bambusowej, HPPE i poliamidu zapewniają komfort użytkowania i nowoczesną regulację mikroklimatu.

### Norma:

EN 388; EN 420

### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4X42C

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy

powłoka: nityl

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: antracytowy / limonkowy

## Opis techniczny

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Seria                             | uvex C500                                 |
| Kategoria ochrony                 | Kategoria II                              |
| Rodzaj rękawic                    | Rękawice odporne na przecięcie            |
| Właściwości rękawic               | bez silikonu                              |
| odzież standardowa                | Standard Oeko-Tex 100                     |
| EN 388:2016                       | 4X42C                                     |
| materiał podłoża                  | poliamid, polietylen<br>wysokociśnieniowy |
| powłoka                           | nitryl                                    |
| zakres zastosowania               | Heavy Duty                                |
| kolor                             | antracytowy / limonkowy                   |
| Stopień ochrony przed przecięciem | C   |