



## Lampa maszynowa LED okrągła, Typ: 140 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081435 140
GTIN	4260131235474
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Solidna lampa maszynowa LED w **obudowie aluminiowej**, z satynowaną szybą akrylową, zapewniająca **równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni**.

- **Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.**
- **Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V.**

Obracany.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

2x magnes z powłoką gumową, zasilacz.

stopień ochrony IP: IP 67

wydajność świetlna: 3 W

Strumień światła: 300 lm

długość całkowita: 140 mm

Ø główki: 40 mm

### Opis techniczny

Strumień światła	300 lm
Źródło światła	Moduł LED
wydajność świetlna	3 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
strefa wg ATEX	brak
długość całkowita	140 mm
Ø główki	40 mm
stopień ochrony IP	IP 67
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa