

**Erdi****Uniwersalne nożyce do blachy z 2-komponentowym uchwytem, prawotnące, długość całkowita: 230mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	767050 230
GTIN	4010220031957
Klasa artykułu	73X

## Opis

### Wykonanie:

Główka nożyc ze stali stopowej (min. HRC 61). Mała główka nożyc z częściowo zagłębionym połączeniem śrubowym. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami. Zmniejszony kąt rozwarcia uchwytów ułatwia obsługę przy tej samej długości cięcia. Centralny rygiel zamykający pozwala na łatwą obsługę bez obejmowania (zarówno dla prawo- jak i leworęcznych). **Do cięcia:** blach ze stali węglowej do 1,8 mm, blach V2A do 1,2 mm.

### Zalety:

Bardzo solidny zamek z wkładką ze spieków stalowych zapewnia łatwe cięcie i małe zużycie. Zminimalizowany nakład siły dzięki mniejszemu rozwarciu uchwytu i podwójnemu przełożeniu dźwigniowemu.

## Opis techniczny

długość całkowita	230 mm
długość ostrzy	30 mm
rodzaj zastosowania	prawotnące
Rodzaj produktu	Nożyce