




## Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4; 3/8 cala 48-elem.



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	630006
GTIN	4018754260539
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M14.

Do świec zapłonowych 16 mm.

Do wkrętów płaskich z gwintem M1,6 – M5.

Do wkrętów z główką Phillips gwint M2 – M6.

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M10.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie:

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 8 szt. nr 631000 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

Nasadki 6-kątne, 3/8 cala: 12 szt. nr 637200 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Nasadka do świec zapłonowych 3/8 cala: 1 szt. nr 637310, wielk. 16

Bity do profili Phillips C 6,3: 3 szt. nr 675310 rozm. 1/25; 2/25; 3/25

Bity do śrub Pozidriv C 6,3: 1 szt. nr 675320 rozm. 2/25

Bity do śrub płaskich C 6,3: 6 szt. nr 675250 wielk. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym C 6,3: 5 szt. nr 675240 rozm. 3; 4; 5; 6; 8

Adapter do grotów typu bit: 2 szt. zbliżone do nr 676800, wielk. 4/4; 8/4

Złączka do bitów 3/8 cala: 1 szt. nr 649505, rozm. 3

Uchwyt poprzeczny 3/8 cala: 1 szt. nr 635700, rozm. 165

Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632800, rozm. 150

Przedłużka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632400, wielk. 150

Przedłużki, 3/8 cala: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240  
 Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4  
 Przegub Cardana 3/8 cala: 1 szt. nr 636200 rozm. 3/8  
 Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4  
 Grzechotka, 3/8 cala: 1 szt. nr 635000 rozm. 3/8  
 Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

## Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do wkrętów z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-22 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-8 mm
liczba części	48
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Opakowanie	kasecie z tworzywa sztucznego ABS
długość	413 mm
szerokość	230 mm
wysokość	57 mm
z QuickRelease	nie
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 4 mm	631000 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 4,5 mm	631000 4,5
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635400 240

Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita mm	632800
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675310 2/25
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwarłość klucza 13 mm	637200 13
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 6 mm	675240 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 9 mm	631000 9
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwarłość klucza 19 mm	637200 19
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675320 2/25
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwarłość klucza 15 mm	637200 15
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwarłość klucza 17 mm	637200 17
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 8 mm	675250 8
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636200 3/8
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 4 mm	675250 4
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633500 1/4
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 6,5 mm	675250 6,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 8 mm	631000 8
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwarłość klucza 22 mm	637200 22
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 4 mm	675240 4
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675310 1/25
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 6 mm	631000 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarłość klucza 5 mm	631000 5
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 3 mm	675250 3
Kształtki redukcyjne Typ 3	649505 3
Bity do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 5,5 mm	675250 5,5

Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwartość klucza 16 mm	637310 16
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675310 3/25
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 14 mm	637200 14
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 11 mm	637200 11
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 18 mm	637200 18
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632400 150
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 21 mm	637200 21
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 16 mm	637200 16
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 10 mm	637200 10
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 3 mm	675240 3
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631000 5,5
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm	675240 5
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 12 mm	637200 12
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 8 mm	675240 8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635400 75
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 165 mm	635700 165
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631000 7