




## Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 13-elem., wymiary calowe



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	630561
GTIN	4018754261604
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs\_profil\_6kant-einsatz do 3/8 cala (amerykańskie wymiary calowe).

#### Materiał:

chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

#### w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 631100

roz. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2

Przedłużki: 2 szt. nr 632400

roz. 50; 150

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500

Grzechotka: 1 szt. nr 632000

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

długość: 227 mm

szerokość: 131 mm

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 3/16-1/2 cal

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
rozwarości kluczy	calowe
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 6-kątny
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	3/16-1/2 cal
liczba części	13
długość	227 mm
szerokość	131 mm
wysokość	57 mm