



## Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®, 1/4 cala 21-elem.



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	630761
GTIN	4018754261598
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.**

Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

#### Zastosowanie:

Do śrub zewnętrznych z łbem Torx® gs\_profil\_torx-einsatz M3 – M8. Do śrub wewnętrznych z łbem Torx® gs\_profil\_torx M2,5 – M8.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

#### w dostawie::

Nasadki do śrub Torx®: 6 szt. nr 631500 rozm. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 9 szt. rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633000

Przetyczka: 1 szt. nr 632800

Przedłużki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500

Grzechotka: 1 szt. nr 632000

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

długość: 227 mm

szerokość: 131 mm

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

### Opis techniczny

liczba części	21
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
długość	227 mm
szerokość	131 mm
wysokość	57 mm