



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 44-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	634411
GTIN	4018754261154
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M4 – M14, świec zapłonowych 16 i 20,8 mm oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M12.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki 12-kątne: 15 szt. nr 637000 rozm. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

bardzo długie nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 637310, rozm. 16; 20,8

nasadki 6-kątne: 7 szt. nr 637600 wielk. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

klucze oczkowo-płaskie: 15 szt. nr 613500 rozm. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635700

przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636200

grzechotka: 1 szt. nr 635000

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 82 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 7-22 mm

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-10 mm

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-10 mm
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	7-22 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
liczba części	44
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	481 mm
szerokość	288 mm
wysokość	82 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe