



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 33 elem. metryczne / calowe



Dane zamówienia

Numer katalogowy	634711
GTIN	4018754260430
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M4 – M14, śrub / nakrętek z gwintem maks. 9/16 cala (amerykańskie wymiary calowe).

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki 12-kątne: 16 szt. nr 637000

roz. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Nasadki 12-kątne: 12 szt. nr 637100 roz. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635700

Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240

Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200

Grzechotka: 1 szt. nr 635000

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 7-22 mm

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 1/4-7/8 cal

Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	7-22 mm
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	1/4-7/8 cal
rozwartości kluczy	metryczny / calowy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
liczba części	33
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucz nasadowy 12-kątny
długość	413 mm
szerokość	230 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 18 mm	637000 18
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 3/8 cal	637100 3/8
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 7/16 cal	637100 7/16
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 13 mm	637000 13
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 11/32 cal	637100 11/32
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 9/16 cal	637100 9/16
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 5/16 cal	637100 5/16
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 9 mm	637000 9
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635400 240
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 15 mm	637000 15
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636200 3/8
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 165 mm	635700 165
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 20 mm	637000 20
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 7 mm	637000 7

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635400 75
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 11 mm	637000 11
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 17 mm	637000 17
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 3/4 cal	637100 3/4
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 5/8 cal	637100 5/8
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 19 mm	637000 19
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 16 mm	637000 16
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 12 mm	637000 12
Grzechotka przełączalna, 3/8 cala Typ	635000
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 14 mm	637000 14
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 1/2 cal	637100 1/2
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 10 mm	637000 10
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 21 mm	637000 21
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 22 mm	637000 22
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 1/4 cal	637100 1/4
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 11/16 cal	637100 11/16
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 8 mm	637000 8