



Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 22-częściowy, Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637816 12
GTIN	4018754260898
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120. z nasadkami 12-kątnymi nr 642100.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki: 16 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641300

przedłużki: 3 szt. nr 641000 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600

grzechotka: 1 szt. nr 640100

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

wysokość: 64 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 10-32 mm

Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	10-32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

rozwartości kluczy	metryczne
liczba części	22
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe