



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 22-częściowy, Typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637816 6
GTIN	4018754260904
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda, czopy i elementy łączące** wg DIN 3122/3123; **nasadki kluczy nasadowych** wg DIN 3124. **Czopy i gniazda czworokątne** wg DIN 3120. z nasadkami 6-kątnymi nr 642200.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

#### w dostawie::

nasadki: 16 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641300

przedłużki: 3 szt. nr 641000 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600

grzechotka: 1 szt. nr 640100

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

### Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
liczba części	22
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-32 mm
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	454 mm
szerokość	253 mm
wysokość	64 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Aksesoria

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641000 75
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641600 1/2
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641000 255
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 300 mm	641300 300
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641000 130